

HOE KIES IK HET JUISTE PLATEAU VOOR EEN KAST?

Onderstaand stappenplan helpt bij het selecteren van het juiste plateau.

Wordt het plateau ondersteund door vier VMR's (19 inch profielen)?

→ Nee → Halfzwevende plateaus kunnen worden gebruikt. Houd er rekening mee dat deze een beperkte diepte hebben (max. 350 mm) en een beperkt draagvermogen (12 kg). Halfzwevende plateaus kunnen ook in verschillende wandbehuizingen worden gebruikt. 2HE rackruimte is dan nodig.

→ Ja → Dan kiest u een van de volgende vierpunts-plateaus:


- Variabel geperforeerd 19-inch plateau. Draagvermogen van 40, 50 en 100 kg.
- Telescopisch 19-inch plateau. Draagvermogen van 50 en 75 kg.
- 'Toolless mount' variabel geperforeerd 19-inch plateau. Draagvermogen van 40 en 50 kg.

VIERPUNTS-PLATEAUS


Na de selectie van het type plateau moet nog bepaald worden wat de juiste diepte is. Alle vierpunts-plateaus hebben namelijk een minimale en maximale inbouwdiepte. Dit is niet afhankelijk van de buitenafmetingen van de kast.

In deze afbeelding hiernaast wordt de afstand tussen VMR's weergegeven (740 mm), een andere manier om deze te verkrijgen is door de afstand van de voorste VMR's tot de voordeur en de afstand van de achterste VMR's tot de achterdeur af te trekken van de totale diepte van de kast.

Onderstaande tabel laat zien welk plateau gebruikt wordt, afhankelijk van de VMR's tussenafstanden. In sommige gevallen is meer dan één plateau mogelijk. Zo is te zien dat zowel A000F-000001-900-1 als A000F-000002-900-1 kan worden gebruikt voor een diepte van 450 mm. Het verschil tussen deze plateaus zit in de fysieke afmeting (bruikbaar oppervlak).



Artikelnummer	VMR tussenafstand (min - max) [mm]	Draagkracht [kg]	Bruikbaar oppervlak plateau (b x d) [mm]	Producttype	Uitschuiflengte [mm]
A000E-000001-900-1	600 - 850	100	447 x 700	Variabel geperforeerd plateau	N.v.t.
A000E-000002-900-1	700 - 950	100	447 x 800	Variabel geperforeerd plateau	N.v.t.
A000F-000001-900-1	250 - 500	50	447 x 350	Variabel geperforeerd plateau	N.v.t.
A000F-000002-900-1	400 - 650	50	447 x 500	Variabel geperforeerd plateau	N.v.t.
A000F-000003-900-1	600 - 850	40	447 x 700	Variabel geperforeerd plateau	N.v.t.
A000K-000002-900-1	500 - 650	50	447 x 500	'Toolless mount' variabele geperforeerd plateau	N.v.t.
A000K-000003-900-1	650 - 800	40	447 x 650	'Toolless mount' variabele geperforeerd plateau	N.v.t.
A000H-000001-900-1	N.v.t.	12	447 x 350	Halfzwevend plateau	N.v.t.
A000H-000002-900-1	N.v.t.	12	447 x 250	Halfzwevend plateau	N.v.t.
A000M-000001-900-1	400 - 700	75	415 x 500	Telescopisch plateau	500
A000M-000002-900-1	600 - 900	50	415 x 700	Telescopisch plateau	700



Bovenstaand stappenplan helpt u bij het selecteren van het juiste plateau.

Neem contact op met onze verkoopafdeling als u nog vragen heeft. www.minkels.com/nl/contactgegevens